



展開図（スタンドベースを使用する場合）

単位 mm




※支柱の高さは調整できます。
 1368mm は支柱を最大に伸ばした状態における本機の全高です。




当取扱説明書の著作権はハイセンスジャパン株式会社に帰属いたします。ハイセンスジャパン株式会社の承諾なく当取扱説明書の内容の全部または一部を複製、改修したり使用したりすることは著作権法上禁止されています。

展開図（ブラケットを使用する場合）

単位 mm



※ブラケットを使用するとき本機の高さは404 mmまでです。



当取扱説明書の著作権はハイセンスジャパン株式会社に帰属いたします。ハイセンスジャパン株式会社の承諾なく当取扱説明書の内容の全部または一部を複製、改修したり使用したりすることは著作権法上禁止されています。